

# 接続指示図 (TypeE)


カメラ画像  
オプション付き

Laplace System

施工説明書の「施工方法」では、style **C** をご参照ください。

各種配線は、施工説明書などの同梱資料とあわせて**赤枠**をご参照ください。収納ボックスの各機器はイメージです。

⑭ ネットワークハブがない構成の場合は、② ZERO - ⑬ PoE インジェクタ間を LAN ケーブルで接続します。



## <各部の名称>

① 中板 (外寸：W450 × H550 × D100mm 以下 (中板の厚さは 10mm) 総重量：約 7kg (UPS は含まず))	⑦ 端子台 (電源 / RS-485 用)
② ZERO	⑧ 漏電ブレーカ (主ブレーカ)
③ ZERO の AC アダプタ	⑨ 電源用 SPD
④ OA タップ	⑩ 各種 SPD (RS-485 / LAN / Web カメラ用 (※ 1)) (※ 2)
⑤ UPS (※ 1)	⑪ 接地端子
⑥ ボックス内コンセント	⑫ アンテナ × 2
	⑬ PoE インジェクタ (※ 1)
	⑭ ネットワークハブ (※ 1)

※ 1 出荷時には設置していません。お客様にて設置してください。

※ 2 計測対象機器の接続方法により設置品が変わります。